

Tłoczone kolana wentylacyjne BPD-90



Opis

Tłoczone kolano wentylacyjne stosowane do kanałów spiralnych i wentylacyjnych przewodów gładkich. Zgrzew liniowy zapewnia szczelność klasy D bez dodatkowych uszczelnaczy. Podwójna uszczelka z gumy EPDM zapewnia instalacji wentylacyjnej i rekuperacji klasę szczelności D zgodnie z normą PN-EN 12237. Połączenie z przewodem wentylacyjnym następuje poprzez wsunięcie do środka kanału. Tłoczony kształt elementu wentylacyjnego powoduje mniejsze opory i spadki ciśnień.


Dostępne materiały – przykład oznaczenia
BPD-90-... - blacha ocynkowana

Przykład oznaczenia

Kod produktu: BPD - aaa - 90

typ _____
Ød₁ _____
kąt _____

Wymiary



Typ [mm]	Ød _{1 nom} [mm]	L [mm]	Waga [kg]
BPD-100-90	100	150	0,6
BPD-125-90	125	190	0,8
BPD-150-90	150	225	1,2
BPD-200-90	200	300	2,1
BPD-250-90	250	375	2,7

Tłoczone kolana wentylacyjne BPD-45



Opis

Tłoczone kolano wentylacyjne stosowane do kanałów spiralnie zwijanych i wentylacyjnych przewodów gładkich. Zgrzew liniowy zapewnia szczelność klasy D bez dodatkowych uszczelniaaczy. Połączenie z przewodem wentylacyjnym następuje poprzez wsunięcie do środka kanału. Tłoczony kształt elementu wentylacyjnego powoduje mniejsze opory i spadki ciśnień.


Dostępne materiały – przykład oznaczenia
BPD-45-... - blacha ocynkowana

Przykład oznaczenia


Kod produktu: **BPD - aaa - 45**

typ _____
Ød_i _____
kąt _____

Dane techniczne



Wymiary



$$r_m \approx 1,5 \times d_i$$


Typ [mm]	Ød _{i nom} [mm]	L [mm]	Waga [kg]
BPD-100-45	100	150	0,2
BPD-125-45	125	190	0,3
BPD-150-45	150	225	0,6
BPD-200-45	200	300	0,9
BPD-250-45	250	375	1,3

Specyfikacja techniczna kolan tłoczonych i segmentowych 90°


BPKL/BPL/BPDL/BSKL/BSL/BSDL

Dane techniczne


Wykres przepływu dla BPKL-90/BPK-90/BPKFL-90/BPKF-90




Wykres przepływu dla BSKL-90/BSK-90




Wykres przepływu dla BPL-90/BP-90/BPL-K-90/BP-K-90



Wykres przepływu dla BSL-90/BS-90



Wykres przepływu dla BPDL-90/BPD-90



Wykres przepływu dla BSDL-90/BS-90

